

ひらしん平塚文化芸術ホール

多目的ホール音響機材リスト

2022.2.27

設備器具名	メーカー/型式	数量	備考	附属設備料金	
				単位	使用料
常設固定設備					
拡声装置		1	1～6まで一式、インプット類は別途	式	1800円
1 デジタルプロセッシングエンジン	DIGICo 4REA4	1	技術ギャラリー常設	拡声装置に含む	
2 8chリモートコントローラー	DIGICo A CONTROL8	1	音響調整ワゴン組込		
3 移動型 I/O拡張ユニット	DIGICo A168 STAGE	2	音響調整ワゴン組込×1・技術ギャラリー常設×1		
4 移動型 I/Oワゴン		1	マイク/ライン入力×16・ライン出力×8 特製ラックケース、キャスター付き		
5 シーリングスピーカー	JBL PRO AC266	4	2Wayフルレンジ・スピーカー、カバレッジ角 H60° ×V60°		
6 メインスピーカー	JBL PRO AC299	4	2Wayフルレンジ・スピーカー、カバレッジ角 H90° ×V90°		
移動機器・周辺機器					
7 ステージスピーカー ※1台：SRX815/SRX818S	JBL PRO SRX815 Passive JBL PRO SRX818S Passive	2	15インチ・フルレンジスピーカー、マウンティングポール	台	1200円
8 はねかえりスピーカー	JBL PRO PRX412M	4	12インチ・フルレンジスピーカー	台	800円
9 スピーカースタンド	JBL PRO JBLTRIPOD-MA	4	高さ可変（≒1150～1820）、先端形状φ35、耐荷重68kg		
10 プレーヤー	TASCAM CD-500B	1	音響調整ワゴン組込	台	800円
11 レコーダー	TASCAM 202MKVI	1	ダブルオートリバースカセットデッキ/音響調整ワゴン組込	台	1000円
12	TASCAM SS-CDR250N	1	ソリッドステート・CDレコーダー/音響調整ワゴン組込	台	1000円
13	SHURE SM58	4		台	600円
14 ダイナミックマイク	SHURE SM58S	4	スイッチ付き		
15	SHURE SM57	4			
16 コンデンサーマイク	DPA 2011A	2	特型マイククランプ金具付（グリッドパイプ取付用）	台	900円
17	SHURE ULXD2/SM58-Z16	4	ハンド型スイッチ付き（SM58ヘッド）	式	1300円
18 ワイヤレスマイク（A帯・最大4波）	SHURE ULXD1-Z16	4	ワイヤレスボディバック型送信機		
19	MX150B/C-TQG	6	単一指向性の小型ラベリアマイク		
20	KAKASHI TT	4	ストレート型：高さ91～161cm、ネジ径5/8インチ	台	
21	KAKASHI TT-BM	4	ブーム型：高さ91～161cm、ブーム長85cm、ネジ径5/8インチ		
22	KAKASHI ST-BM2	4	ミニブーム型：高さ56～87cm、ブーム長55～95cm、ネジ径5/8インチ		
23	K&M 232B	4	卓上型：高さ175mm、ベース径130mm、ネジ径3/8インチ		
24	K&M 225/B	4	グースネック：長さ200mm、マイク側3/8インチ		
25	K&M 230/1B	4	グースネック：長さ300mm、マイク側XLR端子		
26 インカム	Clear-Com RS-702+CC-100	4	2chベルトバック、片耳ヘッドセット		

映像関係

1 ビデオプロジェクター	Panasonic PT-MZ770J	1	光出力8,000lm、技術ギャラリー・常設固定	式	3000円
2 ブルーレイ/DVDプレーヤー	TASCAM BD-MP1	1			

音響専用電源関係

1 下手前 場内コンセント盤			C型30A×2回路	1kw	300円
2 下手後 場内コンセント盤			C型30A×2回路		
3 下手袖奥・上手前 場内コンセント盤			平行×各1回路		

難聴者支援装置

1 トランスミッターミキサー	L listen MM-700	1	難聴者補聴用FMシステムのトランスミッターミキサー		
2 FM送信機	L listen MT-700	1	難聴者補聴用FM送信機		
3 FM受信機	L listen LR-5200	8	インダクターを使用することにより、補聴器で音声を聞き取ることができます。		
4 骨伝導ヘッドフォン	L listen ES-KM15N	4	難聴者のための骨伝導式ヘッドホンです。		
5 ネックルブイндаクター	L listen LA-430	4	LR-5200専用インダクター、耳掛け型の補聴器に適しています。		
6 シルエットインダクター	L listen ES-SI09	4	補聴器を利用する場合、受信機に接続し耳に掛けて使用します。		